



## Elektronikus nyomaték csavarhúzó, Maximális nyomaték: 400cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659010 400
GTIN	4571141275306
Árucikk kategória	66F

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy pontosságú, elektronikus nyomaték-csavarhúzó nagyméretű, jól leolvasható kijelzővel.

- **Kijelzés: Track üzemmód (folyamatos) és Peak üzemmód (csúcsérték).**
- **Memória kapacitás: akár 1000 mért érték.**
- **Csatlakozó: a tárolt mért adatok USB kábellel számítógépre továbbíthatóak. 2 mérési üzemmód érhető el:**
- **Csavarozás üzemmód (nyomaték irányérték megadása jelzési határértékkel).**
- **Szerelés üzemmód (alsó és felső túrés határértékek megadása). A mindenkori mérési eredményt LED-ek és berregők jelzik.**

**Mértékegységek:** cNm, lbf·in, kgf·cm, oz·in

#### Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Tartalom:

A lítium-ion akkumulátort és a 655265 sz. USB-adatátviteli kábelt tartalmazza.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Súly	340 g
Maximális nyomaték	400 cNm

Felbontás	0,5 cNm
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Nyomatéktartomány	80 - 400 cNm
Visszajelzés	megjelenítő
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Teljes hossz L	230 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Átkapcsolható leolvasás	kgf·cm
Átkapcsolható leolvasás	oz·in
Kijelzés	digitális
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Interfész	USB csatlakozó
Bit befogó	F 6,3
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Méréstechnika	Elektronikus
Nyomatéktartomány	0,8 - 4 Nm
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Energiaellátás

Akkus

Termék fajtája

Nyomaték csavarhúzó

**Szolgáltatások**KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális  
nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

**Tartozék**

Adatkábel

655265