



Irányváltós feltűzhető racsnikülső négyszöggel, Külső négyszög: 1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	659877 1/4
GTIN	7610733232802
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Alkalmazható:

A 659906 / 659908 / 659911 sz. (a 48. katalógusig) és 659912 sz. **1600 méretű** nyomaték csavarhúzóhoz és csavarhúzó készlethez a 667625 / 667645 sz. behajtható markolattal.

Figyelem:

További pengéket a 659870 / 659872 sz. és 659878 – 659884 sz. alatt talál.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 67 mm

Hasznos hossz: 51 mm

Műszaki leírás

Hasznos hossz	51 mm
Teljes hossz	67 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	4-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája	Rátűzőkulcs

