



Racsnis nyitott csillag rátűző, Kulcsnyílás: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657920 12
GTIN	2050001012678
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsnál. Szabadalmaztatott célszerszám csövezetékek csavarkötéseihez és egyéb hollandi anyákhoz. Csavarfej ütközővel; megakadályozza a lecsúszást.

Előny:

A **racsnis funkció rendkívüli időmegtakarítást jelent és megkönnyíti a munkát** a hagyományos nyitott csillag rátűzőkkel szemben.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplímétét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alaplímét korrekciót!

Műszaki leírás

Szélesség b	33 mm
Kulcsnyílás	12 mm
Magasság h	11 mm
Rátűző szár	9×12 mm
Alaplímét S	17,5 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Racsnifunkció	igen
Termékfajtája	Racsnicsillag rátűző