



Elektronikus nyomaték csavarhúzó, Maximális nyomaték: 50cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659050 50
GTIN	4045197503862
Árucikk kategória	62E

Leírás

Kivitel:

Nagyon rugalmasan alkalmazható nyomaték csavarhúzó 2K markolattal, nagy kijelzővel és bitekhez való gyorsváltó csatlakozószárral. A beállított nyomatékérték elérésekor a nyomaték csavarhúzó látható és hallható jelzést ad. A csúcsérték kijelzéssel és a folyamatos kijelzéssel 2 üzemmód áll rendelkezésre. Akár 50 értéket tárol.

Mértékegységek: cNm, lbf·in, kgf·cm

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Felbontás	0,1 cNm
Súly	200 g
Maximális nyomaték	50 cNm
Nyomaték mérési pontossága	± 2 %
Nyomatéktartomány	10 - 50 cNm
A tartalmazott elemek száma	1
Kioldás jelzése	optikai

Kioldás jelzése	akusztikus
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	lbf/in
Átkapcsolható leolvasás	kgf/cm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	Elektromechanikus kioldás
Visszajelzés	megjelenítő
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Teljes hossz L	203 mm
Kijelzés	digitális
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Bit befogó	F 6,3
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Méréstechnika	Elektronikus
Elem típusa	LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Tartozék

Coin-Driver, rövid Pengehossz 45 mm

664311 45

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Coin-Driver Pengehossz 45 mm	664310 45
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Elemrekesz fedél Típus 1	655346 1