



## Gázcsőfogó, Teljes hossz: 200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	706800 200
GTIN	4003773051923
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Keskeny pofa kimélyített, fogazott szorítópofákkal. Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5743**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Max. cső Ø-höz alkalmas	30 mm
Pofavastagság	3,5 mm
Teljes hossz	200 mm
Pofahossz	45 mm
Szabvány	DIN ISO 5743
Pofa	karcsú
Pofák kivitele	kimélyített, fogazott
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	feketére foszfátózott, fej polírozott

Termék fajtája

Szorítófogó