



Bitracsnis rátűző, Bitbefogó: 1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsra.

Átkapcsolható racsnival jobbos és bal forgásirányhoz.

Felhasználás:

Hatszög szárú bitek befogásához DIN ISO 1173 szerint, C 6,3 és E 6,3 (1/4 col).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkuks vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

A rátűzők terhelhetősége a kulcsnyílásoknak megfelelően korlátozott, és ez kisebb lehet, mint a nyomatékkuks kapacitása

Műszaki leírás

Bitbefogó	1/4 coll
Szélesség b	22 mm
Magasság h	13,6 mm
Rátűző szár	9×12 mm
Tartós terhelhetőség	40 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Fogak száma	22
Sorozat	725B
Alaplíméret S	17,5 mm
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Racsní, irányváltós	igen
Szerszám racsní funkcióval	igen
Termék fajtája	Bitracsní rátűző