



## Feltűzhető bővítő adapter, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657948 1
GTIN	4018754161034
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsra.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

#### Alkalmazható :

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

#### Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplímétét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplímétet korrekciót!

Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Szélesség b: 31 mm

Magasság h: 26 mm

Rátűzőkhöz: 14×18 mm

Alaplímétet S: 30,5 mm

Rátűző szár: 9×12 mm

### Műszaki leírás

Rátűző szár	9×12 mm
-------------	---------

Szélesség b	31 mm
Magasság h	26 mm
Rátűzőkhöz	14×18 mm
Alapméret S	30,5 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Termék fajtája	Bővítő átalakító