



Elektronikus nyomaték csavarhúzó, Maximális nyomaték: 400cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659050 400
GTIN	4045197503886
Árucikk kategória	62E

Leírás

Kivitel:

Nagyon rugalmasan alkalmazható nyomaték csavarhúzó 2K markolattal, nagy kijelzővel és bitekhez való gyorsváltó csatlakozószárral. A beállított nyomatékérték elérésekor a nyomaték csavarhúzó látható és hallható jelzést ad. A csúcsérték kijelzéssel és a folyamatos kijelzéssel 2 üzemmód áll rendelkezésre. Akár 50 értéket tárol.

Mértékegységek: cNm, lbf·in, kgf·cm

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	400 cNm
Felbontás	0,1 cNm
Súly	200 g
Nyomaték mérési pontossága	± 2 %
Nyomatéktartomány	80 - 400 cNm
A tartalmazott elemek száma	1
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható

Kijelzés	digitális
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	lbfm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldási elv	Elektromechanikus kioldás
Visszajelzés	megjelenítő
Teljes hossz L	203 mm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Bit befogó	F 6,3
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Méréstechnika	Elektronikus
Elem típusa	LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3

081561 LR3

Elemrekesz fedél Típus 1

655346 1

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Coin-Driver Pengehossz 45 mm	664310 45
Coin-Driver, rövid Pengehossz 45 mm	664311 45