



## Maró rögzítőcsavar átfúrt, DIN 6367, Tüske Ø-höz: 22mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	309861 22
GTIN	4250122681588
Árucikk kategória	30N

### Leírás

#### Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

A hűtőfolyadék eljuttatása az oldalsó furatokon keresztül.

#### Figyelem:

Kompatibilis a

- **HSK, PSC csatlakozóval.**
- **SK és BT csatlakozás csak ADB alakú befogóval.**

### Műszaki leírás

Pofavastagság	7 mm
Tüske Ø-höz	22 mm
Fej Ø	28 mm
Menethossz	18 mm
Menet M	M10
Szabvány	DIN 6367

Termék fajtája

Rögzítőcsavar