

HOLEX®**Hajlított rögzítő fogó****Rendelési adatok**

Rendelés száma	708380
GTIN	4045197895882
Árucikk kategória	76B

Leírás**Kivitel:**

Hosszú, keskeny pofák, 70°-ban hajlított. A belső oldalon fogazott, a pofák hátsó részén fogazás nélkül tömlők elszorításához. A fej speciális alakja következtében zárt helyzetben a fogó szára nem akadályozza a munkaterületet.

Felhasználás:

Szűk és nehezen hozzáférhető helyeken rögzítéshez és szorításhoz, miközben a fogó szára nem zavarja a munkaterületet.

Alapanyag:

Pofák nemesített minőségi acélból.

Fejmagasság: 120 mm

Pofahossz (fogazott foga): 60 mm

Teljes hossz: 185 mm

Befogási tartomány: 60 mm

Műszaki leírás

Fejmagasság	120 mm
Pofahossz (fogazott foga)	60 mm
Befogási tartomány	60 mm
Teljes hossz	185 mm

