



## Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 BiTorsion, gyémántbevonatú, Kereszthorony méret / teljes hossz: 3/25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	675530 3/25
GTIN	4013288034021
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárukba való befogáshoz.

**BiTorsion** kivitel a torziós zónában csökkentett keménységgel, a terhelési csúcsok csillapítására = hosszabb élettartam. Optimális hatás a 675030 sz. BiTorsions gyorsváltó tartóval való használat esetén.

A profil gyémántbevonattal a kisebb súrlódás, kisebb kopás és hosszabb élettartam érdekében:

#### Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

#### Szabvány:

DIN ISO 1173.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, **szívósan kemény**.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	25 mm
Kereszthorony méret	3
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	855/1 BDC PZ
Szabvány	DIN ISO 1173
Profil	Pozidriv csavarhúzó

Termék fajtája

Bit szerszám