



LED-es munkalámpa, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	081415 2
GTIN	4260131238086
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű, fényerő szabályozható, hosszú élettartamú és robusztus munkalámpa **rugalmas nyakkal** és **erős mágnesalppal**. 24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható. Nagy teljesítményű LED alumínium házban, hideg fehér, kb. 5500 Kelvin. Pontsugárzó fókuszált fényhez.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

250 V tápegység.

Figyelem:

Hozzávaló asztali szorítót és mágneses tartót a 081418/081419 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	760 g
Energiaellátás	Vezetékes

IP védettségi osztály	IP 65
Égő	LED
Rögzítés módja	Magnetfuß
Fényáram	200 lm
Mágnestalp Ø	66 mm
Világítási teljesítmény	2 W
Névleges feszültség	250 V
Színhőmérséklet	5500 K
ATEX zóna	Nincs
Teljes magasság	600 mm
Fény színe	hideg fehér
Lámpafej Ø	28 mm
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

Tartozék

Asztali szorító Szerelőlap Ø felül 95 mm	081418 95
Mágneses tartó Szerelőlap Ø felül 95 mm	081419 95