



Kerekcsőrű fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	710700 160
GTIN	4003773033790
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Rövid, erős pofákkal (kerek). Belül sima pofák.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk, **1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	30 mm
Pofaalak	kerek
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofák kivitele	belül sima
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete	krómozott

Termék fajtája

Kerekcsőrű fogó