

**Erdi****Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal kisméretű, Jobbos, Teljes hossz: 230mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	764000 230
GTIN	4010220024720
Árucikk kategória	73X

## Leírás

**Kivitel:**

Ollófej sülyesztékben kovácsolt; induktívan edzett élek. Kettős karos áttétel beépített nyitórugóval. Acéllemez szárak, nikkelezett. 2 komponenses nyél kézkímélő, jó fogású puha betéttel.

Nemesacél ollófej (HRC 60), fogazott élek.

**Vágásteljesítmény:** Lemezek 1,2 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,0 mm-ig.

**Felhasználás:**

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

## Műszaki leírás

Élek hossza	27 mm
Teljes hossz	230 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Termék fajtája	Olló

## Tartozék

Javítókészlet Ideal lemezollóhoz	764010
----------------------------------	--------