

Erdi**Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal nagyon kicsi, Jobbos, Teljes hossz: 180mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	764050 180
GTIN	4010220031308
Árucikk kategória	73X

Leírás

Kivitel:

Ollófej süllyesztékben kovácsolt; induktívan edzett élek. Kettős karos áttétel beépített nyitórugóval. Acéllemez száruk, nikkelezett. 2 komponenses nyél kézkímélő, jó fogású puha betéttel.

Nemesacél-S ollófej (HRC 60 – 62), **25 %-kal kisebb erő kifejtés.**

Vágásteljesítmény: Lemezek 1,2 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,0 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Nagyon szűk rádiuszokhoz és nehezen hozzáférhető helyekhez.

Műszaki leírás

Élek hossza	20 mm
Teljes hossz	180 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Termék fajtája	Olló