

**Garant****Bit készlet 61 darabos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676040
GTIN	4045197613349
Árucikk kategória	61F

**Leírás****Kivitel:**

Rendszerdoboz szinte szétörhetetlen ABS műanyagból beépített zsanérokkal és gyorszárral. Kinyitva a bitek a nagyobb térnek köszönhetően kényelmesen és jól hozzáférhetően vehetőek ki.

**Tartalma:**

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

**Tartalma:**

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675105 sz. 3 db 1/25 méret; 6 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675115 sz. 3 db 1/25 méret; 6 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675125 sz. 1 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz, gömbvégű fejjel: 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675155 sz. 1 db TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TRI-WING®-hez: 1-1 db 2; 3; 4; 5 méret

Gyorscsatlakozó szár: 1 db 675050 sz. 6,3 méret

## Műszaki leírás

Bit hatszög szár	C 6,3
Magasság	47 mm
Szélesség	85 mm
Hossz	127 mm
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Tri-Wing csavarhúzó
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Tartalom (db)	61
Termék fajtája	Bit szerszám

## Tartozék

Rendszerdoboz Típus 21-1	630320 21-1
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX15	675155 TX15
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX10	675155 TX10
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675125 3
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675115 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX7	675155 TX7
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675115 2/25

Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX8	675155 TX8
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675125 4
Tartó mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3	675050 6,3
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX40	675155 TX40
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675105 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX6	675155 TX6
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX9	675155 TX9
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675115 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX20	675155 TX20
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675125 6
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675105 2/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 2 mm	675125 2
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675125 5
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX27	675155 TX27
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX25	675155 TX25
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675105 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX30	675155 TX30
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 2,5 mm	675125 2,5
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX5	675155 TX5