



Bit készlet működtető szerszámmal 10 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	676060
GTIN	4013288041647
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1-1 db 675200 sz. 1/25; 2/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 675220 sz. 1/25; 2/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX10; TX15; TX20 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,5×4; 1,0×5,5 méret
Csavarhúzó markolat: 1 db C/E 6,3 gyorsváltó befogóval

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Gyártó jelölése	KK 10
Tartalom (db)	10
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat

markolatba süllyeszthető teleszkópos penge	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675200 1/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675220 2/25
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675200 2/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675220 1/25