



Hosszúcsőrű fogó, lapos, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	711300 160
GTIN	4003773001904
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Hosszú, keskeny pofákkal és besüllyesztett illesztéssel.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk, **1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	47 mm
Pofaalak	lapos
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofák kivitele	belül recézett
Nyel	Többkomponensű markolat
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
Fogó felülete	krómozott

Termék fajtája

Laposfogó