

Erdi**Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal, Jobbos, Teljes hossz: 260mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 765900 260 |
| GTIN | 4010220030226 |
| Árucikk kategória | 73X |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.

Nemesacél-S ollófej (HRC 60 – 62) optimalizált, fogazás nélküli élgeometriával a jó fordulékonyosság és a könnyű vágás érdekében akár **25 %-kal kevesebb erő kifejtés** mellett, ideális dekorációs lemezek vágásához. Acéllemez szárak, nikkelezett. Kétkomponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel. **Vágási teljesítmény:** Lemezek 1,8 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|--------|
| Teljes hossz | 260 mm |
| Élek hossza | 33 mm |
| Felhasználás módja | Jobbos |
| Termék fajtája | Olló |

Tartozék

| | |
|----------------------------------|--------|
| Javítókészlet Ideal lemezollóhoz | 766020 |
|----------------------------------|--------|

