

HSS menetfúró bit, Menetmérethez: M4



Rendelési adatok

Rendelés száma	676307 M4
GTIN	4013288119087
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszög szár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Műszaki leírás

Szárhossz	14 mm
Emelkedés	0,7 mm
Teljes hossz	36 mm
Menetmérethez	M4
Bit hatszög szár	C 6,3
Menetfajta	M
Szerszámananyag	HSS
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1×D átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

