

**HSS csigafúró bit, Fúró Ø: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676302 4
GTIN	4013288118776
Árucikk kategória	63H

Leírás**Kivitel:**

1/4 col hatszög szár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Univerzálisan használható fémben, fában és műanyagban. Speciális szegecslyuk méretek 3,1 és 5,1 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	44 mm
Spirálhossz	20 mm
Szárhossz	14 mm
Fúró Ø	4 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	848 HSS
Szerszámananyag	HSS
Csúcsszög	118 fok
Termék fajtája	Csigafúró bit

