

**HSS csigafúró bit, Fúró Ø: 4,1 mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 676302 4,1    |
| GTIN              | 4013288118783 |
| Árucikk kategória | 63H           |

**Leírás****Kivitel:**

1/4 col hatszög szár DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Előny:**

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Univerzálisan használható fémben, fában és műanyagban. Speciális szegecslyuk méretek 3,1 és 5,1 mm

**Műszaki leírás**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Fúró Ø           | 4,1 mm        |
| Spirálhossz      | 20 mm         |
| Szárhossz        | 14 mm         |
| Teljes hossz     | 44 mm         |
| Bit hatszög szár | C 6,3         |
| Gyártó jelölése  | 848 HSS       |
| Szerszámananyag  | HSS           |
| Csúcsszög        | 118 fok       |
| Termék fajtája   | Csigafúró bit |

