



HSS menetfúró bit, Menetmérethez: M8



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 676307 M8 |
| GTIN | 4013288119131 |
| Árucikk kategória | 63H |

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Felhasználás furattípusnál: max. 1xD átmenő furatnál

Teljes hossz: 40 mm

Szárhossz: 14 mm

Emelkedés: 1,25 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----------|
| Teljes hossz | 40 mm |
| Emelkedés | 1,25 mm |
| Szárhossz | 14 mm |
| Menetmérethez | M8 |
| Bit hatszög szár | C 6,3 |
| Menetfajta | M |
| Szerszámanyag | HSS |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Profilszög | 60 fok |

Felhasználás furattípusnál

max. 1×D átmenő furatnál

Termék fajtája

Menetfúró bit