



## Bit készlet működtető szerszámmal 33 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676140
GTIN	4013288191748
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

#### Tartalma:

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Phillipshez: 1-1 db 674200 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 674220 sz. 1/89; 2/89; 3/89 méret

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, belső hatszöghöz csappal: 1-1 db 674244 sz. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 89 mm E 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 méret (hasonló mint a 674250 sz.)

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, hornyoshoz: 1 db 6,5/89 méret, (hasonló mint a 674260 sz.)

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, TRI-WING®-hez: 1-1 db 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 méret (hasonló mint a 675370 sz.)

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, TORQ-SET®-hez: 1 db 6/89; 8/89; 10/89 méret (hasonló mint a 675360 sz.)

Bitek, hossz 89 mm, E 6,3, befogóhoz: 1-1 db 4/89; 6/89; 8/89; 10/89 méret

Csavarhúzó markolat: 1 db 676410 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval

### Műszaki leírás

Profil	6-szög csavarhúzó furattal
--------	----------------------------

Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Befogó betét
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Torq csavarhúzó készlet
Profil	Tri-Wing csavarhúzó
Gyártó jelölése	KK 62
Tartalom (db)	33
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge	nem
Termék fajtája	Bit szerszám

## Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674220 2/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 3 mm	674244 3
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 6 mm	674244 6
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/89 mm	674220 3/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 2 mm	674244 2
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/89 mm	674200 1/89
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/89 mm	674200 3/89
Bit Phillipshez, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/89 mm	674200 2/89

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col E 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/89 mm	674220 1/89
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 2,5 mm	674244 2,5
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3gyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3 mm	676410 6,3
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 5 mm	674244 5
Bit hatszöghöz, hosszú, 1/4 col E 6,3Hex-Plus profil furattal Hatszög 4 mm	674244 4