

**HSS csigafúró bit, Fúró Ø: 4,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676302 4,2
GTIN	4013288118738
Árucikk kategória	63H

**Leírás****Kivitel:**

1/4 col hatszög szár DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Előny:**

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Univerzálisan használható fémben, fában és műanyagban. Speciális szegecslyuk méretek 3,1 és 5,1 mm

**Műszaki leírás**

Fúró Ø	4,2 mm
Teljes hossz	45 mm
Spirálhossz	20 mm
Szárhossz	14 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	848 HSS
Szerszámanyag	HSS
Csúcsszög	118 fok
Termék fajtája	Csigafúró bit

