



## Lépcsős fúró bit, Fúrólépcső tartomány: 4-20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Árucikk kategória	63H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszög szár DIN 3126 szerint, C 6,3.

9 fúrási lépcső **2 mm**-ként emelkedve, 4 mm anyagvastagságig alkalmazható. Életörövel (lemezszorjázó) a 10-es Ø-nél 1 mm lemezekhez.

**Előny:**

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

### Műszaki leírás

Fúrólépcső tartomány	4 - 20 mm
Fúrófokozatok száma	9
Szárhossz	20 mm
Maximális lemezvastagság	4 mm
Lépcsőmagasság	4 mm
Teljes hossz	67 mm
Emelkedés	2 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	843
Szerszámanyag	HSS

Termék fajtája

Lépcsős fúró bit