



Nyomaték csavarhúzó digitális kijelzővel, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 250cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659911 250
GTIN	7610733249626
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát, jó fogású Haptoprene felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A 80, 250 és 500 méretek kívánt forgatónyomatéka egy 3-as ill., az 1600méretű egy 4-es kulcsnyílású hatszög csavarhúzó segítségével állítható be. A beállított nyomatékérték kijelzése a leolvasó ablakon látható (**digitális kijelző a nyél végén**). A digitális kijelző ujjnyomásra kapcsol be (nyomásérzékelő). A kb. 20 másodperc utáni automatikus kikapcsolás több mint 10éves akkumulátor élettartamot tesz elérhetővé. Az akkumulátor a gyárban, vagy egy kalibrálás során kicserélhető. átkapcsolható kijelzés Nm és lbf.ft között.

Cserélhető pengék befogására (8 mm 659870 – 659884 sz. és 6 mm 659920 – 659928 sz.).

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	250 cNm
--------------------	---------

Hozzávaló cserélhető pengék	6 mm
Ø	35 mm
Kijelzés	digitális
Felbontás	2 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Nyomatéktartomány	40 - 250 cNm
Nyomatéktartomány	0,4 - 2,5 Nm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	CR1225
A tartalmazott elemek száma	1
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Teljes hossz L	122 mm
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/659911-250>