



Kúpsüllyesztő bit, egyélű, Külső Ø: 8,3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	676311 8,3
GTIN	4013288118967
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszög szár DIN 3126 szerint, C 6,3.

CBN köszörült 1 élű a rezgésmentes sorjázáshoz és süllyesztéshez.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Fúrógépben csatlakozószárral (675000 – 675050 sz.) vagy csavarhúzónyéllel (676400 – 676770 sz.).

Műszaki leírás

Min. furathoz	1,5 mm
Süllyesztett fejű csavarhoz	M4
Teljes hossz	32 mm
Szárhossz	21 mm
Vágóélek száma Z	1
Külső Ø	8,3 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	845

Szerszámanyag	HSS
Kúpsüllyesztő csúcshöszög	90 fok
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Kraftform nyél, bit-befogó, 1/4 col teleszkópos pengével	676400
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3gyorsváltó befogóval, ESD Hatszög befogó 6,3 mm	676415 6,3
Tartó mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3	675050 6,3
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Táras egykezes racsnival 1/4 col bitekkel textil övtartóban	676770
Kraftform nyél, bit befogó 1/4 col bitekhez, C 6,3mágnessel Hatszög befogó 6,3 mm	676440 6,3
Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkelteleszkópos szárral és mágnessel	676555
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3, rövidmágnessel Hatszög befogó 6,3 mm	676405 6,3
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3gyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3 mm	676410 6,3
Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 6,3/150	675015 6,3/150
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3S	675020 6,3S
Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 7-RUND	675010 7-RUND
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhezgyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3 mm	676656 6,3
Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 6,3	675015 6,3
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóvalBiTorsion Szár hatszög 6,3	675030 6,3
Szár rugós biztosító gyűrűvel Szár hatszög 6,3	675000 6,3
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3	675020 6,3

Szár gyorscsatlakozóval és rögzítővel Szár hatszög 6,3	675025 6,3
Kraftform nyél, bit befogó 1/4 col bitekhez, C 6,3szorítógyűrűvel Hatszög befogó 6,3 mm	676420 6,3
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3R	675020 6,3R