



Bit készlet működtető szerszámmal 31 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	676150
GTIN	4013288144652
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 2 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675380 sz. 1 db 1/25; 3 db 2/25; 1 db 3/25

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6; 8 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1 db 675350 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1 db 1,0x5,5 méret

Adapter: 1 db 1/4 col belső négyszög – 1/4 col belső bit befogó

1 „Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Bit racsní 1/4 col: 1 db 676645 sz.

Műszaki leírás

Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög rátűzőkulcs

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Gyártó jelölése	Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Tartalom (db)	31
Működtető szerszám	Bit racsni 1/4 col
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX30	675350 TX30
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 8 mm	675240 8
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675240 3
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX15	675350 TX15
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX25	675350 TX25
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675200 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX10	675350 TX10
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX20	675350 TX20
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675200 1/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónávkemény Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675380 1/25
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675200 2/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6
Racsni kulcs 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 Típus 1/4	676645 1/4
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónávkemény Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675380 2/25

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónávalkemény Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675380 3/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5