

Garant**Bit készlet működtető szerszámmal 32 darabos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676160
GTIN	4045197635013
Árucikk kategória	61F

Leírás**Kivitel:**

Rendszerdoboz szinte szétörhetetlen ABS műanyagból beépített zsanérokkal és gyorszárral. Kinyitva a bitek a nagyobb térnek köszönhetően kényelmesen és jól hozzáférhetően vehetőek ki. Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez. Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bit pengék, C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár; 1 adapter; 1 bit racsni

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675105 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675115 sz. 2-2 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675125 sz. 1 db 2,5; 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675155 sz. 2-2 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1 db 4x0,5; 5,5x1; 6,5x1,2 méret

Adapter: 1 db 1/4 col belső négyszög – 1/4 col belső bit befogó

Gyorscsatlakozó szár: 1 db 675050 sz. 6,3 méret

Bit racsni 1/4 col: 1 db 676690 sz.

Műszaki leírás

Bit hatszög szár	C 6,3
Magasság	47 mm
Hossz	127 mm
Szélesség	85 mm
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Tartalom (db)	32
Működtető szerszám	Bit racsní 1/4 col
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675125 3
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675125 6
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675125 4
Rendszerdoboz Típus 21-1	630320 21-1
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675115 1/25
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675105 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX20	675155 TX20
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675115 2/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 2,5 mm	675125 2,5

Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX30	675155 TX30
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675105 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX25	675155 TX25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675125 5
Racsnis kulcs 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 Típus 1/4	676690 1/4
Tartó mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3	675050 6,3
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX10	675155 TX10
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675105 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX15	675155 TX15
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675115 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX40	675155 TX40