



## Kombinált menetfúró bit készlet stabil dobozban, 7 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676308
GTIN	4013288101594
Árucikk kategória	63H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Előny:**

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

**1 szerszám 3 művelethez:** Magfurat fúrás – menetvágás – sorjázás / süllyesztés. **Használható fúrógépekben jobb- és bal forgással.**

**Tartalma:**

Kombinált menetfúró bit: 676306 sz. 1-1 db M3; M4; M5; M6; M8; M10 méret

„Rapidadaptor” csatlakozó szár: 1 db hasonló a 675020 sz. 6,3K mérethez (mágnes nélkül)

### Műszaki leírás

Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Csúcsszög	60 fok

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1xD átmenő furatnál
Tartalom (db)	7
Termék fajtája	Menetfúró bit

## Tartozék

HSS kombinált menetfúró bit Menetmérethez M8	676306 M8
HSS kombinált menetfúró bit Menetmérethez M5	676306 M5
HSS kombinált menetfúró bit Menetmérethez M4	676306 M4
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
HSS kombinált menetfúró bit Menetmérethez M6	676306 M6
HSS kombinált menetfúró bit Menetmérethez M3	676306 M3
HSS kombinált menetfúró bit Menetmérethez M10	676306 M10