



## HSS kombinált menetfúró bit, Menetmérethez: M4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676306 M4
GTIN	4013288119049
Árucikk kategória	63H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Előny:**

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

**1 szerszám 3 művelethez:** Magfurat fúrás – menetvágás – sorjázás / süllyesztés. **Használható fúrógépekben jobb- és bal forgással.**

Felhasználás furattípusnál: max. 1xD átmenő furatnál

Teljes hossz: 39 mm

Szárhossz: 12 mm

Fúróhossz a: 6 mm

Csigafúró Ø: 3,3 mm

Emelkedés: 0,7 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	39 mm
Szárhossz	12 mm
Csigafúró Ø	3,3 mm
Emelkedés	0,7 mm
Fúróhossz a	6 mm
Menetmérethez	M4
Gyártó jelölése	847 HSS

Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Csúcsszög	60 fok
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1xD átmenő furatnál
Bit hatszög szár	C 6,3
Termék fajtája	Menetfúró bit