

**HSS csigafúró bit, Fúró Ø: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676302 6
GTIN	4013288118714
Árucikk kategória	63H

Leírás**Kivitel:**

1/4 col hatszög szár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Univerzálisan használható fémben, fában és műanyagban. Speciális szegecslyuk méretek 3,1 és 5,1 mm

Műszaki leírás

Fúró Ø	6 mm
Szárhossz	14 mm
Teljes hossz	50 mm
Spirálhossz	26 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	848 HSS
Szerszámananyag	HSS
Csúcsszög	118 fok
Termék fajtája	Csigafúró bit

