



Menetfúró bitkészlet stabil dobozban, 7 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	676309
GTIN	4013288117359
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Tartalma:

Menetfúró bit: 676307 sz. 1-1 db M3; M4; M5; M6; M8; M10 méret

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db hasonló a 675020 sz. 6,3K mérethez (mágnes nélkül)

Műszaki leírás

Tartalom (db)	7
Menetfúrók száma	6
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1xD átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

Tartozék

HSS menetfúró bit Menetmérethez M8	676307 M8
HSS menetfúró bit Menetmérethez M4	676307 M4
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
HSS menetfúró bit Menetmérethez M5	676307 M5
HSS menetfúró bit Menetmérethez M3	676307 M3
HSS menetfúró bit Menetmérethez M10	676307 M10
HSS menetfúró bit Menetmérethez M6	676307 M6