




Kúpsüllyesztő bit, egyélű, Külső Ø: 20,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	676311 20,5
GTIN	4013288117564
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

CBN köszörült 1 élű a rezgésmentes sorjázáshoz és süllyesztéshez.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Fúrógépben csatlakozószárral (675000 – 675050 sz.) vagy csavarhúzónyéllel (676400 – 676770 sz.).

Műszaki leírás

Min. furathoz	1,5 mm
Szárhossz	22 mm
Süllyesztett fejű csavarhoz	M10
Teljes hossz	43 mm
Vágóélek száma Z	1
Külső Ø	20,5 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	845

Szerszámananyag	HSS
Kúpsüllyesztő csúcshöszög	90 fok
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 6,3/150	675015 6,3/150
Szár gyorscsatlakozóval és rögzítővel Szár hatszög 6,3	675025 6,3
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3gyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3 mm	676410 6,3
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3R	675020 6,3R
Táras egykezes racsni 1/4 col bitekkel textil övtartóban	676770
Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 7-RUND	675010 7-RUND
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval BiTorsion Szár hatszög 6,3	675030 6,3
Tartó mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3	675050 6,3
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3S	675020 6,3S
Szár rugós biztosító gyűrűvel Szár hatszög 6,3	675000 6,3
Kraftform nyél, bit-befogó, 1/4 col teleszkópos pengével	676400
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3, rövidmágnessel Hatszög befogó 6,3 mm	676405 6,3
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3	675020 6,3
Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel teleszkópos szárral és mágnessel	676555
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3gyorsváltó befogóval, ESD Hatszög befogó 6,3 mm	676415 6,3
Kraftform nyél, bit befogó 1/4 col bitekhez, C 6,3szorítógyűrűvel Hatszög befogó 6,3 mm	676420 6,3

Kraftform nyél, bit befogó 1/4 col bitekhez, C 6,3mágnessel
Hatszög befogó 6,3 mm

676440 6,3

Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 6,3

675015 6,3