

**HSS csigafúró bit, Fúró Ø: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676302 3
GTIN	4013288118837
Árucikk kategória	63H

**Leírás****Kivitel:**

1/4 col hatszög szár DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Előny:**

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Univerzálisan használható fémben, fában és műanyagban. Speciális szegecslyuk méretek 3,1 és 5,1 mm

**Műszaki leírás**

Szárhossz	14 mm
Spirálhossz	16 mm
Teljes hossz	38 mm
Fúró Ø	3 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	848 HSS
Szerszámananyag	HSS
Csúcsszög	118 fok
Termék fajtája	Csigafúró bit

