



Kúpsüllyesztő bit készlet stabil dobozban, 8 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	676312
GTIN	4013288101587
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Tartalma:

Kúpsüllyesztő bitek, három élű: 676310 sz. 1-1 db 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 méret

Csavarhúzó tartó: 1 db 676410 sz.

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db hasonló a 675020 sz. 6,3K mérethez (mágnes nélkül)

Műszaki leírás

Süllyesztők száma	6
Vágóélek száma Z	3
Tartalom (db)	8
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Kúpsüllyesztő bit, három élű Külső Ø 20,5 mm	676310 20,5
Kúpsüllyesztő bit, három élű Külső Ø 6,3 mm	676310 6,3
Kúpsüllyesztő bit, három élű Külső Ø 16,5 mm	676310 16,5
Kúpsüllyesztő bit, három élű Külső Ø 8,3 mm	676310 8,3
Kúpsüllyesztő bit, három élű Külső Ø 12,4 mm	676310 12,4
Kúpsüllyesztő bit, három élű Külső Ø 10,4 mm	676310 10,4