



Bit készlet működtető szerszámmal 32 darabos, Típus: M



Rendelési adatok

Rendelés száma	676100 M
GTIN	4013288157027
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Felhasználás:

Szokásos szabvány profilok normál csavarkötésekhez.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 3-3 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 3-3 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675240 sz. 1-1 db 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 675350 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 méret

Csavarhúzó markolat: 1 db 676410 sz. „Rapidaptor” C/E 6,3 gyorsváltó befogóval

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Műszaki leírás

Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Gyártó jelölése	KK 70 Allround
Tartalom (db)	32
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge	nem
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675220 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX25	675350 TX25
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675200 2/25
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675200 3/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675220 2/25
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3gyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3 mm	676410 6,3
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675200 1/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX30	675350 TX30

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX15	675350 TX15
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675220 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX20	675350 TX20
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX40	675350 TX40
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX10	675350 TX10
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K