



Kúpsüllyesztő bit, három élű, Külső Ø: 10,4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	676310 10,4
GTIN	4013288119100
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Fúrógépben csatlakozószárral (675000 – 675050 sz.) vagy csavarhúzónyéllel (676400 – 676770 sz.).

Műszaki leírás

Teljes hossz	34 mm
Süllyesztett fejű csavarhoz	M5
Min. furathoz	2,5 mm
Szárhossz	20 mm
Vágóélek száma Z	3
Külső Ø	10,4 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	846 HSS
Szerszámanyag	HSS

Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szabvány	DIN 335 C
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Tartozék

Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval BiTorsion Szár hatszög 6,3	675030 6,3
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez gyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3 mm	676656 6,3
Táras egykezes racsni 1/4 col bitekkel textil övtartóban	676770
Tartó mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3	675050 6,3
Szár rugós biztosító gyűrűvel Szár hatszög 6,3	675000 6,3
Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 6,3	675015 6,3
Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel teleszkópos szárral és mágnessel	676555
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3R	675020 6,3R
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3	675020 6,3
Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 7-RUND	675010 7-RUND
Kraftform nyél, bit-befogó, 1/4 col teleszkópos pengével	676400
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3, rövidmágnessel Hatszög befogó 6,3 mm	676405 6,3
Szár gyorscsatlakozóval és rögzítővel Szár hatszög 6,3	675025 6,3
Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 gyorsváltó befogóval, ESD Hatszög befogó 6,3 mm	676415 6,3
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Szár mágnessel / rugós szorítógyűrűvel Szár hatszög 6,3/150	675015 6,3/150
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3S	675020 6,3S
	676420 6,3

Kraftform nyél, bit befogó 1/4 col bitekhez, C
6,3szorítógyűrűvel Hatszög befogó 6,3 mm

Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E
6,3gyorsváltó befogóval Hatszög befogó 6,3 mm

676410 6,3

Kraftform nyél, bit befogó 1/4 col bitekhez, C 6,3mágnessel
Hatszög befogó 6,3 mm

676440 6,3