



## HSS kombinált menetfúró bit, Menetmérethez: M10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676306 M10
GTIN	4013288118943
Árucikk kategória	63H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Előny:**

Györ és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

**1 szerszám 3 művelethez:** Magfurat fúrás – menetvágás – sorjázás / süllyesztés. **Használható fúrógépekben jobb- és bal forgással.**

Felhasználás furattípusnál: max. 1xD átmenő furatnál

Teljes hossz: 59 mm

Szárhossz: 12 mm

Fúróhossz a: 15 mm

Csigafúró Ø: 8,5 mm

Emelkedés: 1,5 mm

### Műszaki leírás

Emelkedés	1,5 mm
Fúróhossz a	15 mm
Menetmérethez	M10
Teljes hossz	59 mm
Szárhossz	12 mm
Csigafúró Ø	8,5 mm
Gyártó jelölése	847 HSS

Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Csúcsszög	60 fok
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1xD átmenő furatnál
Bit hatszög szár	C 6,3
Termék fajtája	Menetfúró bit