



Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel teleszkópos szárral és mágnessel



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 676555 |
| GTIN | 4013288192127 |
| Árucikk kategória | 63H |

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált bit tárral 6 darab C 6,3 bittel és befogóval 1/4 col bitekhez, erős állandó mágnessel.

Markolatba **süllyeszthető teleszkópos penge** (100 mm). A teleszkópos szár kivehető és csavarozón csatlakozó szárként használható.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 darab:

hornyoshoz, 5,5; 6,5 méret

Phillipshez, 675310 sz. 1/25; 2/25 méret

Pozidrivhoz, 675320 sz. 1/25; 2/25 méret.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Teljes hossz | 143 - 189 mm |
| Profil | 6-szög csavarhúzó furattal |
| Profil | Lapos csavarhúzó |
| Profil | Pozidriv csavarhúzó |
| Gyártó jelölése | Kraftform Kompakt 28 SB |
| Bit befogó | D 6,3 |
| racsni nyéllel | nem |

| | |
|---------------------|--------------|
| teleszkópos szárral | igen |
| Inkl. bitek | igen |
| integrált Bit tár | igen |
| Termék fajtája | Bit szerszám |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 5,5 mm | 675250 5,5 |
| Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm | 675320 1/25 |
| Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm | 675320 2/25 |
| Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 6,5 mm | 675250 6,5 |
| Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm | 675310 1/25 |
| Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm | 675310 2/25 |