



Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel szorítógyűrűvel és mágnessel



Rendelési adatok

Rendelés száma	676620
GTIN	4013288037534
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált bit tárral 6 darab C 6,3 bittel és befogóval 1/4 col bitekhez, erős állandó mágnessel.

Alkalmazható :

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 darab:

hornyoshoz, 5,5; 6,5 méret

Phillipshez, 675310 sz. 1/25; 2/25 méret

Pozidrivhoz, 675320 sz. 1/25; 2/25 méret.

Bit befogó: D 6,3

Teljes hossz: 210 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	210 mm
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Profil	Lapos csavarhúzó
Gyártó jelölése	819/1/6
Bit befogó	D 6,3
racsnis nyéllel	nem
teleszkópos szárral	nem

Inkl. bitek	igen
integrált Bit tár	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
Bit Pozidriv-hoz, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25
Lapos bit, 1/4 col, 25 mm hosszú Vágóél szélesség 6,5 mm	675250 6,5
Bit Pozidriv-hoz, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Lapos bit, 1/4 col, 25 mm hosszú Vágóél szélesség 5,5 mm	675250 5,5
Bit Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25