

Erdi**Ideal lemezolló HSS élekkel, Jobbos, Teljes hossz: 260mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	766350 260
GTIN	4010220000274
Árucikk kategória	73X

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.

Ollófej **HSS-élekkel** (HRC 65). Különösen hosszú élettartamú élek. Acéllemez száruk, nikkelezett. 2 komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	260 mm
Élek hossza	33 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Termék fajtája	Olló

Tartozék

Javítókészlet Ideal lemezollóhoz	766020
----------------------------------	--------