

Erdi**Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal, Jobbos, Teljes hossz: 260mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	766000 260
GTIN	4010220019283
Árucikk kategória	73X

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez szárak, nikkelezett. Kétkomponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel. **Vágási teljesítmény:** Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Műszaki leírás

Élek hossza	33 mm
Teljes hossz	260 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Termék fajtája	Olló

Tartozék

Javítókészlet Ideal lemezollóhoz	766020
----------------------------------	--------