

**ERGO™ telefonfogó, egyenes, krómozott, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	713940 160
GTIN	7314150102167
Árucikk kategória	730

**Leírás****Kivitel:**

Króm-vanádium acél, fej és illeszték krómozott. Különösen keskeny, félkerek-hegyes pofák, belül recézett. Vastagfalú markolattal, **be- és kikapcsolható nyitórugóval**. Élek indukciósan edzettek (kb. 59 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz.

**Szabvány:****DIN ISO 5745****Műszaki leírás**

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	49 mm
Nyel	vastagfalú ERGO® markolat
bekapcsolható nyitórugóval	igen
Pofaalak	félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 59 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

