

**Erdi****Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal, balos, Teljes hossz: 260mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	766010 260
GTIN	4010220019368
Árucikk kategória	73X

## Leírás

**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

**Vágási teljesítmény:** Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

**Felhasználás:**

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

## Műszaki leírás

Élek hossza	33 mm
Teljes hossz	260 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Olló

## Tartozék

Javítókészlet Ideal lemezollóhoz	766020
----------------------------------	--------