



## Telefonfogó, hajlított VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	713700 160
GTIN	4003773052111
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

#### Szabvány:

**DIN ISO 5745**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	50 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° – 45°)
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett
Nyel	Többkomponensű markolat

Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó