



Telefonfogó, hajlított VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 220mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	713380 220
GTIN	4007582014766
Árucikk kategória	76B

Leírás

Kivitel:

Indukciósan edzett precíziós élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz. Hosszú, ovális-hegyes pofák hullámos profillal érzékeny alkatrészek, mint pl. menetes csapok vagy kábelek megfogásához. A pofák elülső része recézett. Szárak vastagfalú markolattal, **1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**

Felhasználás:

Ideális elektronikus szerelési munkákhoz – hajlított kivitel a jobb ergonómia és a munkaterületre való szabad rálátás érdekében.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, matt fényű fogó. Többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Műszaki leírás

Teljes hossz	220 mm
Pofahossz	65 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, hajlított
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett precíziós élek (kb. 64 HRC)
Pofák kivitele	belül recézett
Nyel	Többkomponensű markolat

Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	fényes
Termék fajtája	Multifunkciós fogó