

**Garant****Telefonfogó, hajlított VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	713710 160
GTIN	4045197501486
Árucikk kategória	71B

## Leírás

**Kivitel:**

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

**Szabvány:****DIN ISO 5745****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	50 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° – 45°)
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett

Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó