

**Erdi****Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllal, Jobbos, Teljes hossz: 260mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	767000 260
GTIN	4010220000069
Árucikk kategória	73X

## Leírás

**Kivitel:**

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

**Vágási teljesítmény:** Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

**Felhasználás:**

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	260 mm
Élek hossza	40 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Termék fajtája	Olló

## Tartozék

Javítókészlet Ideal lemezollóhoz	766020
----------------------------------	--------